



VU48NCT

**Caja emp. golf serie VU, registro term. de red para ICT, 4 filas, puerta blanca**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje	Empotrado
---------	-----------

**Funciones**

withpipeinlead	Sí
----------------	----

**Configuración**

Número de módulos	48
-------------------	----

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal	400V
-----------------	------

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

**Dimensiones**

Profundidad de montaje	90 mm
Profundidad del producto instalado	94.5 mm
Profundidad interna	91.5 mm
Altura del producto instalado	755.5 mm
Altura de montaje	720 mm
Longitud en mm	755.5 mm
Anchura del producto instalado	348 mm
cabinetsidewallmaterialthickness	2.5 mm
builtinheight	740 mm
builtinwidth	335 mm

**Puerta, tapa**

Índice de protección con puerta IP	30
Bloqueable por candado	No
Número de cerraduras de la puerta	0
hastransparentcoverordoor	No

**Materiales, acabados, colores**

Color	Blanco
Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

**Instalación, montaje**

Sujeto a modificaciones técnicas

Adaptado a uso interno

No

### Artículos proporcionados

withcover No

### Equipo

Número de unidades 12

Número de filas de la caja 4

Número de llaves 1

Número de perfiles DIN 4

Accesoriable Sí

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

canbeextended Sí

hasearthingterminalblock No

hasneutralterminalblock No

withsignalpassingdoor No

### Normas

Prueba del hilo incandescente 650 °C

Directiva europea WEEE afectado

deviceprotectionclassiec61140 II

### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK IK07

Índice de protección IP IP30

Clase de protección Clase II

textimpactstrength IK05

### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -40...40 °C