



VU36EP

Caja empotrable golf serie VU, 3 filas, 36M, con puerta opaca blanca

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Equipo

Número de carriles	3
Número de filas	3
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Capacidad

Número de módulos	36
Número de terminales de semimódulos por raíl	72

Funciones

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

Dimensiones

Altura	630,50 mm
Anchura	348 mm
Profundidad	94,50 mm
Altura de la instalación	615 mm
Anchura de instalación	335 mm
Profundidad de montaje	90 mm
Número de unidades de ancho	12

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	0
La puerta/cubierta es transparente	No

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Materiales

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro
Resistente a los rayos ultravioleta	Sí

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Cierre a presión, Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	650 °C