



WNA020

## Pulsador, gris

### Características técnicas

#### Arquitectura

Número de pulsadores	1
Montaje	Clipado

#### Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 A
----------------------------	------

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables	40 mm
Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Anchura del producto instalado	75 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Polipropileno

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje	Gire el tornillo de bloqueo
Tipo de montaje	Empotrado

#### Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - max 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de conexión	Borne de conexión rápida

#### Normas

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

#### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20
textimpactstrength	IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
<b>Identificación</b>	
Serie	cubyko
Composición	mecanismo con embellecedor