



WNA020B

Pulsador, blanco

Características técnicas

Arquitectura

Número de pulsadores	1
Montaje	Clipado

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables	40 mm
Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Anchura del producto instalado	75 mm

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Polipropileno

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Gire el tornillo de bloqueo
Tipo de montaje	Empotrado

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Tipo de conexión	Borne de conexión rápida

Normas

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
Identificación	
Serie	cubyko
Composición	mecanismo con embellecedor