



WNA100

Toma de corriente francesa, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

Conexión

Tipo de conector/enchufe Gire el tornillo de bloqueo

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP55

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

Altura 75 mm

Anchura 75 mm

Profundidad 22,80 mm

Series relacionadas cubuko

Materiales

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Mate, Acabado satinado

Material Policarbonato (PC), Polipropileno

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado, Montaje en superficie

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Conexión enchufable

Tipo de montaje Montaje por clic

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe Norma francesa NF

Inserto central girado No

Con tapa abatible	Sí
Con contacto de tierra de protección redondo	Sí
Con lámpara de señal	No
Accesorios	
Tiene campo de etiquetado	No
Capacidad	
Número de módulos	2
Texto	
Inscripción	Sin inscripción
Protección	Sin pantalla protectora