



WNA161

Toma Schuko, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	No
-------------------------------------	----

Resistencia al impacto IK	IK07
---------------------------	------

Índice de protección IP	IP55
-------------------------	------

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm
---	-------

Altura	75 mm
--------	-------

Anchura	75 mm
---------	-------

Series relacionadas	cubyko
---------------------	--------

Materiales

Colour	Gris
--------	------

Código RAL	7011, 9010
------------	------------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Polipropileno, Termoplástico
----------	------------------------------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado, Montaje en superficie
------------	----------------------------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje por clic, Montaje con tornillos
-----------------	---

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
--	--------

Inserto central girado	No
------------------------	----

Con tapa abatible	Sí
-------------------	----

Con contacto de tierra de protección redondo	No
--	----

Con lámpara de señal	No
----------------------	----

Capacidad

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental