



WNA100

Toma de corriente francesa, gris

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Funciones

Protección diferencial integrada Sí

Borne de conexiones centralizadas No

Con iluminación para orientación No

Protección contra las sobretensiones No

Compatibilidad

iftttsupportavailable No

Mandos e indicadores

Piloto luminoso No

Con o sin indicador Sin

Conectividad

Con toma de carga USB No

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada 50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 16 A

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables 40 mm

Profundidad del producto instalado 22.8 mm

Altura del producto instalado 75 mm

Anchura del producto instalado 75 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos 2

Número de módulos 2

Puerta, tapa

Bloqueable por candado No

Alimentación

Alimentación especial Suministro sin corriente especial

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Transparente	No
ismetalliccolour	No
Conexión	
Tipo de conexión	Quickconnect
Accesorios incluidos	
Con fusible fin	No
Equipo	
Número de unidades	1
Número de tomas comandadas	0
Conmutador ON/OFF	No
withtransparentlabelholder	No
Seguridad	
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
Aislado	Sí
Identificación	
Serie	cubyko