



WNA161

Toma Schuko, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP55

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

Altura 75 mm

Anchura 75 mm

Series relacionadas cubuko

Materiales

Colour Gris

Código RAL 7011, 9010

Acabado de la superficie Mate

Material Polipropileno, Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado, Montaje en superficie

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje por clic, Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible Sí

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Capacidad

Número de módulos

1

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental