



WNA161



Toma Schuko, gris

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Clipado
---------	---------

Funciones

Protección diferencial integrada	No
Borne de conexiones centralizadas	No
Con iluminación para orientación	No
Protección contra las sobretensiones	No

Configuración

Número de módulos	1
-------------------	---

Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

Conectividad

Con toma de carga USB	No
-----------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	16 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad	64 mm
Profundidad del producto instalado	22.8 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Anchura del producto instalado	75 mm
Altura	75 mm
Ancho	75 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
Número de módulos	0

Puerta, tapa

Bloqueable por candado

No

Alimentación

Alimentación especial

Suministro sin corriente especial

Materiales, acabados, colores

Color RAL

RAL 9010 - Blanco puro

Material

Mezcla de materiales

Superficie

mate

Tipo de tratamiento de la superficie

No tratado

Transparente

No

ismetalliccolour

No

Instalación, montaje

Tipo de montaje

Tornillos

Conexión

Número de fases accesibles

1

Tipo de conexión

Quickconnect

Accesorios incluidos

Con fusible fin

No

Equipo

Número de unidades

1

Número de tomas comandadas

0

Conmutador ON/OFF

No

withtransparentlabelholder

No

Seguridad

Índice de protección contra choques
mecánicos, IK

07

Índice de protección IP

IP55

Protección

Protección contra el contacto accidental elevada

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-15...30 °C

Temperatura de
almacenamiento/transporte

-50...50 °C

Aislado

Sí

Identificación

Serie

cubyko

Versión

F