



WNA161

## Toma Schuko, gris

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje por clic, Montaje con tornillos

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP55

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

Altura 75 mm

Anchura 75 mm

Series relacionadas cubuko

#### Materiales

Colour Gris

Código RAL 7011, 9010

Acabado de la superficie Mate

Material Polipropileno, Termoplástico

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado, Montaje en superficie

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible Sí

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

**Capacidad**

Número de módulos

1

**Texto**

Inscripción

Sin inscripción

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental