



WNC003

Conmutador con testigo, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Polipropileno

Identificación

Disposición de montaje Instalación completa con placa

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Profundidad de montaje 62 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK07