



WNA301

Pulsador doble persianas, gris

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Mandos e indicadores

Piloto luminoso No

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada 50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 10 A

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables 40 mm

Profundidad del producto instalado 40 mm

Altura del producto instalado 75 mm

Anchura del producto instalado 75 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos 2

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 7011 - Gris hierro

Material Mezcla de materiales

Conexión

Tipo de conexión Quickconnect

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK 07

Índice de protección IP IP55

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15...30 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -50...50 °C

Identificación

Serie cubyko

Composición mecanismo con embellecedor

