



WNC003

## Conmutador con testigo, gris

### Características técnicas

#### Arquitectura

Número de pulsadores	1
Montaje	Atornillado

#### Mandos e indicadores

Piloto luminoso	como un accesorio
-----------------	-------------------

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	64 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x65
Anchura del producto instalado	75 mm

#### Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

#### Materiales, acabados, colores

Color	gris completo
Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Polipropileno

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje	Empotrado
-----------------	-----------

#### Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - max 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de conexión	Borne de conexión rápida

#### Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

#### Normas

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

#### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20
textimpactstrength	IK07
<b>Condiciones de uso</b>	
Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
<b>Identificación</b>	
Serie	cubyko
Composición	mecnaismo completo con placa