



WNE001B

## Conmutador, empotrar, blanco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Atornillado

#### Mandos e indicadores

Piloto luminoso No

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal 250V

Frecuencia asignada 50/60 Hz

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 10 AX

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado 40 mm

Altura del producto instalado 75 mm

Dimensiones(H A P) 83X83X25

Anchura del producto instalado 75 mm

#### Capacidad

Número de módulos para mecanismos 2

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje Empotrado

#### Conexión

Sección de conexión en cable rígido mini 2x1 mm<sup>2</sup> - max 2x2,5 mm<sup>2</sup>

Tipo de conexión Borne de conexión rápida

#### Equipo

hasheatingswitch No

#### Normas

Certificados EN 60669-1

#### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK 07

Índice de protección IP IP20

**Condiciones de uso**

---

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C

---

**Identificación**

---

Serie	cubyko
Composición	mecanismo con embellecedor

---