



WNE023

Pulsador con indicador luminoso, empotrar, gris

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de mando	Pulsador
Tipo de organo de control	Pulsador
Montaje	Atornillado

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	Si
-----------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables	40 mm
Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Dimensiones(H A P)	83X83X30
Anchura del producto instalado	75 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Polipropileno
Tipo de tratamiento de la superficie	Lacado mate

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con tornillos
Tipo de montaje	empotrado

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Tipo de contacto	1NA + 1NC
Tipo de conexión	Quickconnect

Normas

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C

Identificación

Serie	cubyko
Composición	mecanismo con embellecedor

Pictogramas

filesymbolewa	INSTALLATEUR.JPG
---------------	------------------
