



WNC032



Paro de emergencia con llave, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Polipropileno

Identificación

Disposición de montaje Instalación completa con placa

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP55

Resistencia al impacto IK IK07

Arquitectura

Elemento de control/operación Llave

Texto

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)