



WNE025B

Pulsador con portaetiquetas iluminado, blanco

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Atornillado

Mandos e indicadores

Piloto luminoso Si

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada 50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 10 A

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables 40 mm

Profundidad del producto instalado 40 mm

Altura del producto instalado 75 mm

Dimensiones(H A P) 83X83X33

Anchura del producto instalado 75 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos 2

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK 07

Índice de protección IP IP20

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15...30 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -50...50 °C

Identificación

Serie cubyko

Composición mecanismo con embellecedor