



WNE023B

**Pulsador con indicador luminoso, empotrar, blanco**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje	Atornillado
---------	-------------

**Mandos e indicadores**

Piloto luminoso	Si
-----------------	----

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	10 A
----------------------------	------

**Dimensiones**

Profundidad de montaje cajas empotrables	40 mm
Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Dimensiones(H A P)	83X83X29
Anchura del producto instalado	75 mm

**Capacidad**

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

**Materiales, acabados, colores**

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Polipropileno

**Instalación, montaje**

Tipo de montaje	Con tornillos
Tipo de montaje	Empotrado

**Conexión**

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - max 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de conexión	Borne de conexión rápida

**Normas**

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

**Seguridad**

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20

**Condiciones de uso**

---

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C

---

**Identificación**

---

Serie	cubyko
Composición	mecanismo con embellecedor

---