



XEV1K11T2

Características técnicas

Funciones

funcionescontrol	No
loadmanagement	No

Conectividad

numberchargingpoint	1
numbersocketcee	0
numbersocketgb	0
numbersockettyp2	1
numbersockettyp3	0
numbervehconnchademo	0
numbervehconnectyp1	0
numbervehconnectyp1c	0
numbervehconnectyp2	0
numbervehconnectyp2c	0

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	173 mm
Altura del producto instalado	553.5 mm
Longitud en mm	549 mm
Anchura del producto instalado	250.5 mm

Potencia

Potencia conectada	11...22 kW
Potencia disipada con cable	22 kW

Materiales, acabados, colores

Material	Material plástico
Grupo de materiales	plástico

Equipo

withenergymeter	No
Tipo de conexión	No
numberhousesocketout	0
numbervehconnecgbac	0
numbervehconnecgbdc	0
wcircuitbreaker	No

Normas

Directiva europea RoHS

conforme

Seguridad

Índice de protección IP

IP55

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-25...50 °C