



Gestor dinámico trifásico

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

Equipo

Con interfaz de comunicación	No
------------------------------	----

Con liberación de emergencia en caso de corte de corriente	No
--	----

Dimensiones

Altura	88 mm
--------	-------

Anchura	54 mm
---------	-------

Profundidad	60 mm
-------------	-------

XEV305