



16417119

{ }

## Caractéristiques techniques

### Courant électrique

Courant de commutation 10 A

### Tension

Tension nominale 230 V

### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

### Architecture

Nombre de pôles 1

### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes  
230 V 1500 W

Lampes fluorescentes en circuit double 1500 W

### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

### Matières

Couleur Blanc polaire

Finition de la surface Brillant

Matière Métal, PVC

Traitement Non traité

Transparent Non

### Dimensions

Profondeur 58,60 mm

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrément 35 mm

### Sécurité

Indice de protection IP IP20

### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 50 °C

### Textes

Impression	Avec inscription "Hotelcard"
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Type de commutation	1 pôle
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis
Éclairage	Pour éclairage
Produit compatible avec	Berker K.1
Gammes compatibles	Berker K.x