



16406099



{ }

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de contact momentané	10 A

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1500 W
Lampes fluorescentes en circuit double	1500 W

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement	Non
Nombre de touches	0

Matières

Couleur	Blanc polaire
Finition de la surface	Velours
Matière	Métal, PVC
Traitement	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Profondeur	57,30 mm
Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 50 °C
------------------------	------------

Textes

Impression	Avec inscription "Hotelcard"
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Type de commutation	1 pôle
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis
Éclairage	Pour éclairage
Produit compatible avec	Berker Q.1, Berker Q.3
Gammes compatibles	Berker Q.x