



503503

Poussoir 2 postes

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Bouton-poussoir double

Matières

Matière Métal, PVC

Traitement Non traité

Transparent Non

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Dimensions

Profondeur 41,60 mm

Profondeur de montage 31,70 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

Textes

Impression Sans inscription

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de commutation 2NO, bornes d'entrée séparées

Type de raccordement Avec bornes à ressort

Éclairage Éclairable avec module lampe néon, à incandescence ou LED avec borne N, Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Produit compatible avec Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1

Gammes compatibles Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x