



503503

## Poussoir 2 postes

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de commutation 10 A

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Bouton-poussoir double

#### Matières

Matière Métal, PVC

Traitement Non traité

Transparent Non

#### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

#### Dimensions

Profondeur 41,60 mm

Profondeur de montage 31,70 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

#### Textes

Impression Sans inscription

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de commutation 2NO, bornes d'entrée séparées

Type de raccordement Avec bornes à ressort

Éclairage Éclairable avec module lampe néon, à incandescence ou LED avec borne N, Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Produit compatible avec Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1

Gammes compatibles Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x