



503503

## Poussoir 2 postes

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

#### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement	Non
Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Bouton-poussoir double

#### Matières

Matière	Métal, PVC
Traitement	Non traité
Transparent	Non

#### Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

#### Dimensions

Profondeur	41,60 mm
Profondeur de montage	31,70 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

#### Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Type de commutation	2NO, bornes d'entrée séparées
Type de raccordement	Avec bornes à ressort

Éclairage  
Éclairable avec module lampe néon, à incandescence ou LED avec borne N, Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Produit compatible avec  
Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1

Gammes compatibles  
Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x