



85121200

Relais, plate-forme électronique

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement Oui

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Puissance

Puissance absorbée (veille) 0,30 W

Ampoules à incandescence et halogènes
230 V 2300 W

Lampes fluorescentes en circuit double 1000 W

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Textes

Entrée de l'unité d'extension Avec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO), commande centralisée et poste auxiliaire détecteur de mouvement

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à vis