




ADX456C

Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-6A 30mA type A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	6 A
Courant différentiel assigné I _{dn}	30 mA
Pouvoir de coupure assigné I _{cn} sous 400 V AC selon IEC60898-1	10 kA
Courant assigné à -25°C	7,30 A
Courant assigné à -20°C	7,20 A
Courant assigné à -15°C	7,10 A
Courant assigné à -10°C	7 A
Courant assigné à -5°C	6,90 A
Courant assigné à 0°C	6,80 A
Courant assigné à 5°C	6,60 A
Courant assigné à 10°C	6,50 A
Courant assigné à 15°C	6,40 A
Courant assigné à 20°C	6,30 A
Courant assigné à 25°C	6,10 A
Courant assigné à 30°C	6 A
Courant assigné à 35°C	5,90 A
Courant assigné à 40°C	5,70 A
Courant nominal à 45°C	5,60 A
Courant assigné à 50°C	5,40 A
Courant assigné à 55°C	5,30 A
Courant assigné à 60°C	5,10 A
Pouvoir de coupure de service I _{cs} AC selon IEC60898-1	7,50 kA

Architecture

Courbe	C
Position du neutre	Sans neutre
Type de pôles	4P
Nombre de pôles protégés	4

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Sécurité

Type de protection différentielle	A
Indice de protection IP	IP20

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension nominale d'isolement Ui	500 V
Valeur de rigidité diélectrique de la fréquence de puissance	2 kV
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V
Principaux attributs électriques	
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	10 kA
Couple de serrage nominal borne basse	2 - 2 Nm
Couple de serrage nominal bornesupérieure	2 - 2 Nm
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Raccordement	
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 16 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 25 mm²
Installation, montage	
Couple de serrage	2 - 2 Nm
Position de montage du produit 360°	Oui
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Conditions d'utilisation	
Classe de limitation d'énergie I²t	3
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	2
Température de service	-25 - 40 °C
Dimensions	
Hauteur	84 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	70 mm
Connectivité	
Type de connexion / prise	Borne à vis
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	6,80 W