



Bloc différentiel 4P 63A 30mA type AC

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	Droite
Nombre de pôles	4

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension nominale d'isolement Ui	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V

Courant électrique

Courant différentiel assigné Idn	30 mA
Courant assigné nominal	63 A

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne alignée
---	---------------

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	92 mm

BD464N