



BP464N

## Bloc différentiel 4P 63A 300mA type AC S

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension nominale d'isolement Ui	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Courant électrique

Courant différentiel assigné I <sub>dn</sub>	300 mA
Courant assigné nominal	63 A

#### Architecture

Nombre de pôles	4
Position du neutre	Droite

#### Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

#### Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne alignée
---	---------------

#### Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	92 mm