



CZ001

**Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	6 A
-------------------------	-----

**Connectivité**

Type de connexion / prise	Borne à vis
Type de montage	Clipsé

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	6 mm <sup>2</sup>

**Tension**

Tension nominale d'isolement Ui	500 V
Type de tension d'alimentation	AC

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 60 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	12000
Endurance électrique en nombre de cycles	6000

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	0,10 W
-----------------------------------	--------

**Dimensions**

Largeur	18 mm
---------	-------

**Équipement**

Nombre de contacts inverseurs	0
Nombre de contacts à ouverture	1