



ECA300C

## Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M AGARDIO MID

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Système bus	MODBUS
Type de pôles	3P+N

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	5 A
Courant maximal du circuit de mesure	6 A

#### Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

#### Connectivité

Mode de liaison	ModBus RS-485 3 fils
-----------------	----------------------

#### Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	60 mm

#### Principaux attributs électriques

Type d'émetteur d'impulsion	Optique
-----------------------------	---------

#### Compatibilité

convient pour	Achat/vente
---------------	-------------

#### Raccordement

Type de connexion/prise au système BUS	RJ45
--	------

#### Installation, montage

Couple de serrage	1 - 1 Nm
-------------------	----------

#### Fonctions mécaniques

Couple de serrage nominal connexion digitale	0,50 - 0,50 Nm
--	----------------

#### Mesure

Système de mesure	Transformateur de mesure
Type d'appareil de mesure	Electronique
Plage de mesure du courant	0,01 - 6,0 A
Plage de mesure tension Ph-N	92 - 276 V
Plage de mesure tension Ph-Ph	160 - 480 V
Plage de mesure de la fréquence	45 - 65 Hz

**Alimentation électrique**

---

Nombre de phases pour l'alimentation d'énergie 4

**Fonctions**

---

Classe de précision B

Type de tarif T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus

Est calibré Oui

**Sécurité**

---

Indice de protection IP IP20

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service -25 - 55 °C

Température de stockage/transport -25 - 70 °C

**Puissance**

---

Puissance consommée VA 2 VA

Puissance dissipée totale sous IN 0,60 W