ECP140D

Compteur monophasé direct 40A 1M S0 MID

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	1P+N

Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
Courant maximal du circuit de mesure	40 A

Capacité

Nombre de modules	1

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement direct

Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm

Principaux attributs électriques

Type d'émetteur d'impulsion	Electrique

Compatibilité

convient pour	Achat/vente

Raccordement

Section de racordement en entrée de comptage	16 - 16 mm²
Section de racordement en sortie de comptage	16 - 16 mm²

Installation, montage

Couple de serrage	1 - 1 Nm

Fonctions mécaniques

Couple de serrage nominal connexion digitale	0,50 - 0,50 Nm

Mesure

Système de mesure	Mesure directe
Type d'appareil de mesure	Electronique
Plage de mesure du courant	0,25 - 40,0 A
Plage de mesure tension Ph-N	184 - 276 V
Plage de mesure de la fréquence	45 - 65 Hz

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Alimentation électrique	
Nombre de phases pour l'alimentation d'energie	1

Fonctions	
Classe de précision	B
Type de tarif	Tarif simple
Est calibré	Oui

Sécurité	
Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation	
Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

Puissance	
Puissance consommée VA	2 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1 W

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification