

ECR300C

Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M MODBUS MID

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	MODBUS
Type de pôles	3P+N

Courant électrique

Courant assigné nominal	5 A
Courant maximal du circuit de mesure	6 A

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Connectivité

Mode de liaison	ModBus RS-485 3 fils
-----------------	----------------------

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	60 mm

Principaux attributs électriques

Type d'émetteur d'impulsion	Optique
-----------------------------	---------

Compatibilité

convient pour	Achat/vente
---------------	-------------

Raccordement

Type de connexion/prise au système BUS	Borne de raccordement au Bus
--	------------------------------

Installation, montage

Couple de serrage	1 - 1 Nm
-------------------	----------

Fonctions mécaniques

Couple de serrage nominal connexion digitale	0,50 - 0,50 Nm
--	----------------

Mesure

Système de mesure	Transformateur de mesure
Type d'appareil de mesure	Electronique
Plage de mesure du courant	0,01 - 6,0 A
Plage de mesure tension Ph-N	92 - 276 V
Plage de mesure tension Ph-Ph	160 - 480 V
Plage de mesure de la fréquence	45 - 65 Hz

Alimentation électrique

Nombre de phases pour l'alimentation d'énergie 4

Fonctions

Classe de précision B

Type de tarif T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus

Est calibré Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

Température de stockage/transport -25 - 70 °C

Puissance

Puissance consommée VA 2 VA

Puissance dissipée totale sous IN 0,60 W