



EE821



Détecteur de mouvement infrarouge 140°, IP55, en saillie, anthracite

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection 140 - 140

Type de capteur Détecteur de mouvement

Réglages

Plage de temporisation 5 S - 15 Min

Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable 5 - 1000 lx

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Dimensions

Largeur 83 mm

Hauteur de montage recommandée 2,50 - 2,50 m

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 55 °C

Matières

Couleur Anthracite

Matière PVC

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Installation, montage

Montage sur En saillie

Adapté à un usage extérieur Oui

Textes

Function Uniquement utilisable comme appareil individuel

Mode d'installation Pour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur

Type de raccordement Avec bornes à ressort