



EEN101



IP20 

Interrupteur crépusculaire 1 voie avec cellule à encastrer

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Réglages

Temporisation à l'enclenchement 60 s

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Température de stockage/transport -25 - 70 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 6 mm²

Capacité

Nombre de modules 1

Textes

Mode d'installation Pour un montage sur rail DIN, Capteur intégré pour montage dans un boîtier étanche

Type de raccordement Avec bornes à vis

Dimensions

Hauteur 83 mm

Largeur 17,80 mm

Profondeur 65 mm