



EPN410

Télerupteur silencieux 1F 230V

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
Courant de repos	100 mA

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Raccordement

Type de contact	1NO
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 10 mm ²
Nombre de contacts	1

Tension

Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension de commande en CC	0 - 0 V
Tension de commande 1	230 - 230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 60 °C
Température de stockage/transport	-10 - 50 °C

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1,20 W
Consommation à l'appel	5 VA

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm

Éclairage

Charge max. de lampe fluorescente	280 VA
-----------------------------------	--------