



EPN548



Télerupteur 4F 48V

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
Courant de repos	6 mA

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Raccordement

Type de contact	4NO
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²
Nombre de contacts	4

Tension

Tension circuit de commande en CA	48 - 48 V
Tension de commande en CC	24 - 24 V
Tension de commande 2	24 - 24 V
Tension de commande 1	48 - 48 V
Tension nominale d'isolement Ui	400 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4,80 W
Consommation à l'appel	55 VA

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	63 mm

Éclairage

Charge max. de lampe fluorescente	800 VA
-----------------------------------	--------