ESC325S

Contacteur Silencieux 25A,

Caractéristiques techniques

Raccordement	
Type de contact	3NO
Nombre de contacts	3
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 10 mm²

Courant électrique	
Courant assigné nominal	25 A

Capacité	
Nombre de modules	2

Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz

Tension	
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V
Tension nominale d'isolement Ui	440 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension de commande en CC	0 - 0 V

Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Endurance	
Endurance mécanique nombre de manœuvres	1000000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000

Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	7,50 W
Consommation à l'appel	3,20 VA

Dimensions	
Hauteur	83 mm
Largeur	35,75 mm
Profondeur	60 mm

Equipement	
Nombre de contacts à fermeture	3

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Nombre de contacts à ouverture	0

Installation, montage

Couple de serrage	1,20 - 1,20 Nm

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification