



ESC428S

**Contacteur Silencieux 25A, 3F+10, 230V**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Type de contact	3F+10
Nombre de contacts	4
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 10 mm <sup>2</sup>

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V
Tension nominale d'isolement Ui	440 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension de commande en CC	0 - 0 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	1000000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	7,50 W
Consommation à l'appel	3,20 VA

**Dimensions**

Hauteur	83 mm
Largeur	35,75 mm
Profondeur	60 mm

**Équipement**

Nombre de contacts à fermeture	3
--------------------------------	---

---

Nombre de contacts à ouverture	1
--------------------------------	---

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Non
---	-----

---

**Installation, montage**

---

Couple de serrage	1,20 - 1,20 Nm
-------------------	----------------

---

**Textes**

---

Conseils de sécurité	Les contacteurs humfree ne sont pas adaptée pour d'utilisation intensive (alimentation 24/7) et dans ces cas, des contacteurs industriels doivent être utilisés.
----------------------	--