



ESC464

## Contacteur 63A, 40, 230V

### Caractéristiques techniques

#### Raccordement

Type de contact	4NC
Nombre de contacts	4
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

#### Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V
Tension nominale d'isolement Ui	440 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension de commande en CC	0 - 0 V

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

#### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	1000000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	20 W
Consommation à l'appel	62,50 VA

#### Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	60 mm

#### Équipement

Nombre de contacts à fermeture	0
--------------------------------	---

Nombre de contacts à ouverture

4

Avec interrupteur pour commutation  
manuelle

Non