GBA5016119016



Socle goul install Alu 50161 blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	56 mm
Largeur	162 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	8000 - 8000 mm²

Couvercle, porte	
Nombre de couvercles	3
Largeur de couverture 1	45 mm
Largeur de couverture 2	45 mm
Largeur de couverture 3	45 mm

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	30
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	57

Compatibilité	
Format compatible avec l'installation du dispositif	47 x 45 mm

Installation, montage	
Perforation de socle	Non

Matière	
Matière	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées

Equipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification