



GBA5016119016



## Socle goul install Alu 50161 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	56 mm
Largeur	162 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	8000 - 8000 mm <sup>2</sup>

#### Plastron, porte

Nombre de couvercles	3
Largeur de couverture 1	45 mm
Largeur de couverture 2	45 mm
Largeur de couverture 3	45 mm

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	30
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	57

#### Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	47 x 45 mm
---	------------

#### Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

#### Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

#### Equipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui