



GKWAD03050

**Câble ruban Winsta, 3x2.5<sup>2</sup>, 5m, PVC, Eca, noir**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles	3
-----------------	---

**Tension**

Tension maxi d'utilisation	250 V
Tension nominale	230 - 250 V
Surtension transitoire	4 kV

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

**Câble**

Diamètre du câble	10 mm
Longueur de câble	5 m
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à	70 °C

**Dimensions**

Longueur	5000 mm
----------	---------

**Raccordement**

Section du conducteur	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Type de connexion / prise	Wago Winsta

**Connectivité**

Nombre de fils	3
----------------	---

**Plastron, porte**

Cadenassable	Oui
--------------	-----

**Équipement**

Codage mécanique	Oui
Type kabel zijde 1	Jack
Type kabel zijde 2	Prise
Type de câble	H05VV-F

**Conditions d'utilisation**

Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	3
--------------------------------------------------	---

**Matières**

Couleur	Noir
---------	------

Couleur de l'insert de contact

Blanc

---

**Puissance**

Charge d'incendie

2,36 kWh

---

**Valeur de résistance**

Résistance de continuité

1 mΩ