

HA460

Interrupteur à coupure apparente 4P 800A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 800 A

Courant assigné admissible courte durée
Icw IEC60947 26 kA

Architecture

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Poignée rotative longue

Type de boîtier Produit complet

Plastron, porte

Cadenassable Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP00

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 2x 300 mm²

Tension

Tension nominale d'isolement Ui 1000 V

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 12000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In 39,70 W

Puissance dissipée totale sous IN 199,10 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 526000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée Non

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 70 °C