



HA460

## Interrupteur à coupure apparente 4P 800A

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 800 A

Courant assigné admissible courte durée  
 Icw IEC60947 26 kA

#### Architecture

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Poignée rotative longue

Type de boîtier Produit complet

#### Plastron, porte

Cadenassable Oui

#### Sécurité

Indice de protection IP IP00

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 2x 300 mm<sup>2</sup>

#### Tension

Tension nominale d'isolement Ui 1000 V

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 12000 V

#### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In 39,70 W

Puissance dissipée totale sous IN 199,10 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 526000 W

#### Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 70 °C