



HAC308

**Interrupteur à coupure apparente 3P 80A**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 80 A

**Architecture**

Type de pôles 3P

Type d'organe de commande Poignée rotative courte

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide 35 mm<sup>2</sup>

**Tension**

Tension nominale d'isolement U<sub>i</sub> 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs U<sub>imp</sub> 8000 V

**Puissance**

Puissance dissipée par pôle à I<sub>n</sub> 2,40 W

Puissance dissipée totale sous I<sub>N</sub> 7,20 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 52000 W

**Équipement**

Commande motorisée optionnelle Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service -20 - 70 °C

**Couvercle, porte**

Cadenassable Oui

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz