



Interrupteur à coupure visible 4P 160A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 70 mm²

Tension

Tension nominale d'isolement Ui 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 8000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In 7,50 W

Puissance dissipée totale sous IN 30 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 105000 W

Équipement

Commande motorisée optionnelle Non

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 70 °C

Plastron, porte

Cadenassable Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Architecture

Type de pôles 4P

Type d'organe de commande Poignée rotative courte

HAE416