



HI462

Commutateur 4 pôles 1250A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale d'isolement U_i	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp}	12000 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	1250 A
Courant assigné admissible courte durée I_{cw} IEC60947	64 kA
Courant court-circuit I_{cc} avec fusible gI-gG	100 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	822000 W
Puissance dissipée totale sous I_N	373,20 W

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de pôles	4P

Dimensions

Hauteur	330 mm
Largeur	466 mm
Profondeur	375 mm

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------