



HIM404

Commutateur modulaire 3P+N 40A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
Tension nominale d'isolement Ui	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8000 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	1,26 kA
Courant court-circuit Icc avec fusible gI-gG	50 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	26000 W
Puissance dissipée totale sous IN	3,60 W

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Type de pôles	3P+N

Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	127,5 mm
Profondeur	89 mm

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	8
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 16 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 16 mm ²
