



MWN332A

### Disjoncteur 3P 3kA C-32A 3M

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1	3 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2	3 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	3 kA

##### Architecture

Type de pôles	3P
Courbe	C

##### Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

##### Installation, montage

Couple de serrage nominal bornesupérieure	2,80 - 2,80 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,80 - 2,80 Nm
Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Position de montage du produit 360°	Oui

##### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	3 kA
---	------

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale d'isolation Ui	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 25 mm <sup>2</sup>

Section de raccordement des bornes amont  
à vis, en câble souple

1 - 25 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement des bornes amont  
à vis, en câble rigide

1 - 35 mm<sup>2</sup>

### Sécurité

Indice de protection IP

IP20

### Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC60664 /  
IEC60947-2

2

Classe de limitation d'énergie I<sup>2</sup>t

3

Protection contre l'humidité de l'air

Tous climats

Température de service

-25 - +70 °C

### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

13 W

### Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Alignment des bornes hautes pour produits  
modulaires

Borne alignée

Alignment des bornes basses pour produits  
modulaires

Borne alignée

### Dimensions

Hauteur

83 mm

Largeur

52,50 mm

Profondeur

70 mm